



Kemikaliebeskyttelsehandsker, par Camatril® 730, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094748 11
GTIN	4008198773016
Artikelklasse	04Q

Beskrivelse

Udførelse:

Beskyttelsehandske i kategori III.

Camatril® 730. Nitrilhandske med bomuldsvelourisering og stor båndbredde af kemiske resistenser. God temperaturbestandighed samtidigt med høj føleevne. Absolut silikonefri og lakindifferent. Godkendt til kontakt med fødevarer.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Permeationstid ved acetonitril 99 %	< 10 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 %	60-120 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %	240-480 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 %	60-120 min
Permeationstid ved isopropanol 99 %	240-480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 %	>480 min

Producentbetegnelse	Camatril 730
Permeationstid ved methanol 99 %	10-30 min
Permeationstid ved ethanol 95 %	60-120 min
silikonefri	ja
Godstykkelse	0,4 mm
Permeationstid ved acetone 99 %	< 10 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %	240-480 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 %	>480 min
Handkestørrelse	11
Serie	Camatril®
Handsketype	Kemikaliebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Indhold	10
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (AJKLOT)
Kemikaliebestandighed	AJKLOT
EN 388	3001X
Materiale	Nitril
Bæremateriale	Nitril
AQL	0,65
Anvendelsesområde	Allround
Længde	310 mm
Tykkelse	0,4 mm
Farve	grøn
Anvendelse	flergangsbrug

Standard/direktiv

EN 374

Produkttype

Kemikaliebeskyttelseshandsker