

**ASATEX****Kuldebeskyttelseshandsker, par 3677V, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094811 8
GTIN	4029201140823
Artikelklasse	09H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**3677V.** Handsker med **meget varmt og behageligt akrylfor**. Optimal gribesikkerhed under våde forhold som følge af HPT®-vinylbelægning. Olie- og fedtafvisende.

**Norm:**

**3677V.** Handsker med **meget varmt og behageligt akrylfor**. Optimal gribesikkerhed under våde forhold som følge af HPT®-vinylbelægning. Olie- og fedtafvisende.

**Anvendelse:**

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

**Anvendelse reklametekst:**

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

**Norm:**

EN 388; EN 511

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Henvisning reklametekst:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.  
Farve: sort

**Teknisk beskrivelse**

Handkestørrelse	8
Kuldebeskyttelse	god
DMF-fri	ja
Formateriale	Akryl
Pasform	meget god
Føleevne	kendes ikke
silikonefri	ja
Gribeevne ved olie	god
EN 388 rivestyrke	2
Materiale, belægning	PVC
EN 388 perforationsstyrke	1
Gribeevne ved fugt	god
EN 388 skærestyrke	2
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Åndbarhed	kendes ikke
EN 388 slidstyrke	3
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Bæremateriale	Polyamid/akryl
Belægning	HPT/vinyl
belægningsvariant	3/4-belægning
Farve	sort

Vægt	53 g
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker