

Garant**Spiralbor ekstra langt HSS FS, ubelagt, Ø DC h8: 24R1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116720 24R1
GTIN	4045197035066
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Høj rundløbsnøjagtighed.

Fladnotspiraler med store spånrum; stabil takket være forstærket kernetykkelse (uden kerneforøgelse).

≤ 16 mm Ø: faser nitreerede, noter blanke; > 16 mm Ø: Overflade specialbehandlet.

Stabilt specialbor **til ekstremt dybe borer**. Op til ca. 15×Ø i én arbejdsgang.

Med tilspidsning form A.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/o
Spånnotlængde L _c	290 mm
Nominel Ø D _c	24 mm
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	440 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Norm	DIN 1870 R1
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	254 mm

Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	FS
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		