

Honeywell**Komfortbeskyttelsesbrille Adaptec™, Størrelse: SLIM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	096340 SLIM
GTIN	883940301204
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Komfortabel beskyttelsesbrille med **højde- og breddejusterbart næsestykke** og justerbar hældningsvinkel af hensyn til en optimal brugerkomfort. Endvidere kan stængernes spænding indstilles efter personlig smag og arbejdsbetingelser. For at sikre en optimal pasform fås den i **to forskellige bredder**. Den innovative HydroShield™-belægning sørger for **fremragende antidug-egenskaber** og **ridsefasthed** på inder- og ydersiden.

Norm:

EN 166; EN 170

Rammeegenskab: Indstillelige næsepuder

Glasbelægning: ridsefast

Glasbelægning: Dugfri

UV-beskyttelse: Standard

Glasmateriale: Polycarbonat

Glasmærkning: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Teknisk beskrivelse

Brillestørrelse	SLIM
Glasmateriale	Polycarbonat
Glasbelægning	ridsefast
Glasbelægning	Dugfri
Glasmærkning	2C-1,2 B-D 1 FTKN

UV-beskyttelse	Standard
Serie	Adaptec™
Rammemærkning	EN 166 FT
Rammeegenskab	Bøjlepude
Rammeegenskab	Bøjlelængde, justerbar
Rammeegenskab	Bøjlehældning, justerbar
Rammeegenskab	Indstillelige næsepuder
Produkttype	Beskyttelsesbrille