



## Niplere, Type: 723241



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078111 723241
GTIN	4014586870069
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Meget gunstige driftsomkostninger takket være en høj standtid for stempel og matrice.
- QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt skift af stempel og matrice uden brug af værktøj.
- Arbejdsretningen kan ændres uden brug af værktøj.
- Optimal håndtering også under vanskelige arbejdsbetingelser takket være den slanke konstruktion.
- Meget velegnet til trapezplader med en tykkelse på op til 1,3 mm og en sikkedybde på ned til 85 mm.

**Fleksible niplere med høj manøvreedygtighed** til tynde plader, trapezplader, bølgeblikplader og profiler.

#### Bemærk:

Egnede batterier kan findes under nr. 073851 – nr. 073858 eller startsæt under nr. 073863 – nr. 073867. Lader under nr. 073866.

### Teknisk beskrivelse

maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Producentbetegnelse	BLK 1.3TE
Skærebredde	4 mm
Effektforbrug	350 W
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Skærehastighed	2,3 m/min
Vægt	1,8 kg
Radius for den mindste kurve	30 mm
Slagtal	1800 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Niplere