

**Garant****Spiralbor HSS-E FS, ubelagt, Ø DC h8: 8,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114450 8,5
GTIN	4045197019042
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Profilslebte:** Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.

**Forstærket kerne.**

Blanke **fladnotspiraler**, fra 3 mm faser nitreret.

Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.

Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Spånnotlængde $L_c$	75 mm
Nominal $\varnothing D_c$	8,5 mm
Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/o
Tolerance, nom. $\varnothing$	h8
Skaft- $\varnothing D_s$	8,5 mm
Samlet længde L	117 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	62,3 mm
Spidsvinkel	130 grader

Skaft	Cylinderskaft
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Type	FS
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		