

Garant**Spiralbor HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114500 1,3
GTIN	4045197019585
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:****Forstærket kernestigning.**

Med tilspidsning form C.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Spånnotlængde L_c	16 mm
Nominel $\varnothing D_c$	1,3 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/o
Tolerance, nom. \varnothing	h8
Skaft- $\varnothing D_s$	1,3 mm
Samlet længde L	38 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L_2	14,1 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Cylinderskaft
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HSS E
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		