

Garant**Trinbor HSS-E, ubelagt, Skær-Ø: 20-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118320 20-30
GTIN	4045197036599
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

Teknisk beskrivelse

Boretrin stigende med	1 mm
Trindhøjde	4 mm
Samlet længde	88 mm
Skaft-Ø	12 mm
Skær-Ø D _c	20 - 30 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		