

Garant**Spiralbor HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114500 5,5
GTIN	4045197020000
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Utførelse:****Forstærket kernestigning.**

Med tilspidsning form C.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	57 mm
Nominel $\varnothing D_c$	5,5 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm/o
Tolerance, nom. \varnothing	h8
Skaft- $\varnothing D_s$	5,5 mm
Samlet længde L	93 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde L_2	48,8 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Cylinderskaft
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HSS E
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		