

Garant**Trinbor HSS-E, ubelagt, Skær-Ø: 40-50mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 118320 40-50 |
| GTIN | 4045197036612 |
| Artikelklasse | 11C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Boretrin stigende med | 1 mm |
| Trindhøjde | 5 mm |
| Samlet længde | 112 mm |
| Skaft-Ø | 13 mm |
| Skær-Ø D _c | 40 - 50 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | Fabriksstandard |
| Skaft | Tre-spændefladeskaft |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Trinbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |