

**Garant****Præcisionspladeskalbor HSS, Skær-Ø Dc: 3-14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Artikelklasse	11C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Takket være den skarpe borespids, er forboring unødvendig.** Konisk stigende skæring og radial dobbeltslibning til skrællende snit. Skala i noterne. Skaft ekstra med 3 flader.

**Anvendelse:**

Boring uden grater og hakker.

Stålblade 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ikke-jernholdige metaller: 0,1 – 5 mm, kunststoffer op til 10 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Samlet længde	58 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		