

Garant**Præcisionspladeskalbor HSS, Skær-Ø Dc: 8-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118020 8-20
GTIN	4045197036438
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Takket være den skarpe borespids, er forboring unødvendig. Konisk stigende skæring og radial dobbeltslibning til skrællende snit. Skala i noterne. Skaft ekstra med 3 flader.

Anvendelse:

Boring uden grater og hakker.

Stålblade 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ikke-jernholdige metaller: 0,1 – 5 mm, kunststoffer op til 10 mm.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	8 - 20 mm
Samlet længde	62 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		