

**Garant****Hulsav HM høj, Ø DC: 30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 118400 30     |
| GTIN                | 4045197036841 |
| Artikelklasse       | 11C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Borekrone og skaft i ét stykke** (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.

**Smalle HM-skæreplatter** med **positiv spånvinkel** og **stor frivinkel** af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.

Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.

Skærebredde 2 mm ved alle størrelser. Ø-tolerance: **+ 0,10 / - 0,05 mm**

Mål L: **Str. ≤ 55 = 35 mm / str. 60 = 60 mm**

**Anvendelse:**

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).

Til fladt materiale op til maks. 4 mm styrke og rør op til 4 mm godstykkelse.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nominel Ø D <sub>c</sub> | 30 mm                |
| Skaft-Ø                  | 10 mm                |
| Længde L                 | 35 mm                |
| Udførelse                | høj                  |
| Skæremateriale           | HM                   |
| Norm                     | Fabriksstandard      |
| Skaft                    | Tre-spændefladeskaft |
| Ø-tolerance              | -0,05 / 0,1 mm       |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Farvering   | uden      |
| Produkttype | Hulskærer |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 70 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 50 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 50 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 35 m/min       | M        |
| Grafit, GFK, CFK             | egnet          | 80 m/min       | N        |
| Uni                          | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                | betinget egnet |                |          |
| tør                          | egnet          |                |          |