

uvex**Beskyttelseshjelm uvex pheos B-WR, Farve: BLUE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097811 BLUE
GTIN	4031101510286
Artikelklasse	04U

Beskrivelse**Udførelse:**

Let hjelmस्कål af HDPE (High Density Polyethylene) med **tre variable ventilationsåbninger** for høj brugerkomfort. Det **ekstra slot på hjelmens frontside** giver mulighed for fastgørelse af en pandelampe. **Kuldebestandig ned til -30 °C** og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).

- **6-punkts bånd med sele**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **Kunstlædersvedbånd**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Industri, håndværk, montage

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Kuldebestandig ned til -30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).

Reservedel:

Nr. 097820 kunstlædersvederem.

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Materiale, hjelmskal: HDPE

Vidderegulering: Drejelukning

Størrelse: 52 - 61 cm

Vægt: 406 g

Teknisk beskrivelse

Farve	blå
Modstandsdygtig over for kulde	op til -30 °C
Vidderregulering	Drejelukning
6-punkts tekstilophæng	ja
Clips til montering af påbygningsdele	ja
Vægt	406 g
Pandelampefastgørelse mulig	ja
Størrelse	52 - 61 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Kunstlædersvederem uvex pheos / airwing	097820
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X5	097756 X5
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 3	097753 3
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 2	097753 2
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 1	097753 1
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X4	097756 X4
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X2	097756 X2
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X1	097756 X1
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X3	097756 X3
Høreværn Type HELMET	097795 HELMET