

3M**Beskyttelseshjelm G3000, Farve: WHITE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097815 WHITE
GTIN	7318640053694
Artikelklasse	04M

Beskrivelse**Udførelse:**

Beskyttelseshjelm af UV-stabiliseret ABS. Den **integreerede UV-sensor** angiver, hvornår hjelmen bliver skrøbelig på grund af for høj UV-belastning og skal udskiftes. Den indvendige udførelse kan vendes 180 grader og gør det muligt at bære skærmen i nakken (fordel ved opgaver under trange pladsforhold). **God ventilation** på hjelmens overdel. **Kuldebestandig ned til -30 °C** og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).

- **4-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **Svedbånd i kunststof**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Industri, håndværk, skovbrug

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Kuldebestandig ned til -30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM)

Passer til:

Hørevern nr. 097753; 097756

Reservedel:

Nr. 097825 standardsvedebånd. Nr. 097826 lædersvedebånd.

Teknisk beskrivelse

Viddergulering	Drejelukning
Farve	hvid
dugfri indvendig og udvendig	ja
Vægt	310 g
Modstandsdygtig over for kulde	op til -30 °C
UV-sensor til tegn på udskiftning	ja
kan vendes 180°	ja
Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM)	ja
Størrelse	53 - 62 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	ABS
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

HøreværnPeltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 2	097753 2
Holder til transparent visirPeltor™ G500 Producentbetegnelse G500-GU	097872 G500-GU
HjelmadapterP3EV	097827
Beskyttelsesbriller med hjelmholderV9C	097829
StandardsvedremHYG3	097825
LædersvedremHYG4	097826
Høreværn Type HELMET	097795 HELMET
Hagerem GH4 Ophængning 3P	097833 3P
HøreværnPeltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 3	097753 3

HøreværnPeltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 1

097753 1