

**Garant****Hulsav HM høj, Ø DC: 43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118400 43
GTIN	4045197036971
Artikelklasse	11C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Borekrone og skaft i ét stykke** (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.

**Smalle HM-skæreplatter** med **positiv spånvinkel** og **stor frivinkel** af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.

Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.

Skærebredde 2 mm ved alle størrelser. Ø-tolerance: **+ 0,10 / - 0,05 mm**

Mål L: **Str. ≤ 55 = 35 mm / str. 60 = 60 mm**

**Anvendelse:**

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).

Til fladt materiale op til maks. 4 mm styrke og rør op til 4 mm godstykkelse.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D <sub>c</sub>	43 mm
Skaft-Ø	10 mm
Længde L	35 mm
Udførelse	høj
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Ø-tolerance	-0,05 / 0,1 mm

Farvering	uden
Produkttype	Hulskærer

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		