

Garant**Hulsav HM flad, Ø DC: 70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118500 70
GTIN	4045197037541
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Borekrone og skaft i ét stykke (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.

Smalle HM-skæreplatter med **positiv spånvinkel** og **stor frivinkel** af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.

Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.

Skærebredde 2 mm ved alle størrelser. Ø-tolerance: **+ 0,10 / – 0,05 mm**

Mål L: **Alle str. = 8 mm**

Anvendelse:

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).

Kun til flade materialer med en tykkelse på op til maks. 4 mm.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	70 mm
Skaft-Ø	13 mm
Længde L	8 mm
Udførelse	flad
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Skaft	Tre-spændefladeskaft
Ø-tolerance	-0,05 / 0,1 mm
Farvering	uden
Produkttype	Hulskærer

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		