

**Garant****Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 9,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	114550 9,9
GTIN	4045197021489
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til **ekstremt høj varmebestandighed, meget robust** takket være **den stabile kerne**.

Med tilspidsning form C.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Teknisk beskrivelse**

Spånnotlængde $L_c$	87 mm
Tilspænding $f$ i INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/o
Antal skær $Z$	2
Nominel Ø $D_c$	9,9 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø $D_s$	9,9 mm
Samlet længde $L$	133 mm
Norm	DIN 338
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	72,2 mm
Spidsvinkel	135 grader
Skaft	Cylinderskaft
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HSS Co 8
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		