



Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ 10 V, Farve: BLACK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Artikelklasse	040

Beskrivelse

Udførelse:

Begyndermodel med variabelt **automatisk svejsefilter** og 3 følsomhedstrin. Den robuste maske giver **pålidelig beskyttelse** og egner sig godt til lejlighedsvisve svejseopgaver, som f.eks. vedligeholdelse. Med **komfortabelt hovedbånd** og **udskiftelige forsatsblade**. Egner sig til kombination med andre personlige værnemidler som f.eks. beskyttelsesbrille eller åndedrætsværn. **Mørke beskyttelsestrin:** 10 - 12. **Lystrin:** 3. Med 3 V lithium-batteri (levetid 1.500 timer). **Synsfelt svejsefilter:** 44 × 93 mm.

Anvendelse:

MIG- / MAG- og elektrodesvejsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,1 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 40 - 250 ms

Klassificering iht. EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Teknisk beskrivelse

Aktiveringstid fra mørk til lys	40 - 250 ms
Klassificering iht. EN 379	1 / 2 / 2 / 2

Type	BLACK
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Svejsemaske