



Automatisk svejsemaske 3M™ Speedglas™ 100 V, Farve: BLACK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Artikelklasse	040

Beskrivelse

Udførelse:

Automatisk svejsemaske med alle vigtige basisfunktioner. Giver pålidelig beskyttelse ved et **fremragende forhold mellem pris** og ydelse. Med **komfortabelt hovedbånd** og **letbetjent skraldesystem** til præcis indstilling af pasformen. Individuel fastlæggelse af lysningsforsinkelsen ved hjælp af delay-funktion. **Øget stødsikkerhed** iht. EN 175:B. Kompatibel med andre personlige værnemidler som f.eks. åndedrætsmasker. Udskifteligt forsatsblad. **Mørke beskyttelsestrin: 8 - 12. Lystrin: 3.** Med 3 V lithium-batteri (levetid 1.500 timer). **Synsfelt svejsefilter: 44 × 93 mm.**

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode- og højampere-WIG-svejsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,1 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 40 - 250 ms

Klassificering iht. EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Teknisk beskrivelse

Aktiveringstid fra mørk til lys	40 - 250 ms
---------------------------------	-------------

Klassificering iht. EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Type	BLACK
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Svejsemaske