



Automatisk svejsemaske optrel® expert-serie, Type: E684



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097950 E684
GTIN	7640429870421
Artikelklasse	09U

Beskrivelse

Udførelse:

Svejsemasken E684 med trinløs indstilling af beskyttelsestrin, perfekt udsyn og farveægthed i hele synsfeltet; egner sig særligt godt til svejsning over hovedhøjde. Med individuelt indstillelig **registreringsvinkel** og **mulighed for tilpasning af følsomhedstrin** til arbejdsmiljøet. Med **åbningsforsinkelse** til langsommere lysning efter mørketilstand. **Ekstra slibefunktion**. Med **dæmringsfunktion** til flydende overgang fra mørkt til lyst.

- **Mørke beskyttelsestrin: 5 - 13 med HD-synsfelt. Trinløst indstillelig vha. drejeknap**
- **Lystrin: 4**
- **Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)**
- **Farve: sølv**
- **Synsfelt svejsefilter: 50 x 100 mm**

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveringsomfang:

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose.

Teknisk beskrivelse

Type	E684
Aktiveringstid fra mørk til lys	100 - 2000 ms
Energiforsyning	Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,17 ms
Klassificering iht. EN 379	1 / 1 / 1 / 1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Produkttype	Svejsemaske