

**Kernebor HSS skæredybde 30 mm, ubelagt, Ø DC: 35mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 118790 35 |
| GTIN | 4045197514981 |
| Artikelklasse | 12D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft – Ø19 mm.

HSS uden belægning – økonomisk alternativ.

Anvendelse:

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

Leveringsomfang:

Uden udstøder.

Bemærk:

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Nominel Ø D _c | 35 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | Fabriksstandard |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Hulskærer |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 60 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 60 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 10 m/min | M |
| Uni | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |