



## Kernebor HM skæredybde 35 mm, Ø DC: 15mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	119000 15
GTIN	4014586240022
Artikelklasse	03G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Højtydende hårdmetal**-kernebor med QuickIN-holder.

**Samlet længde: 77 mm** ved alle borstørrelser.

#### Passer til:

Hurtigskiftesystem til tidsbesparende værktøjsskift uden brug af nøgle.

Passer til FEIN kerneborenheder, med adapter også til andre mærker. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % – 60 %.

#### Leveringsomfang:

**Uden** centeringsstift.

#### Bemærk:

FEIN kerneborenheder se nr. 076520 / 076524 / 076526 gruppe 0 – værkstedsudstyr.

Ved anvendelse af kernebor 119010 og 119000 skal centrerstiften 119019 anvendes.

### Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Skæremateriale	HM
Farvering	uden
Produkttype	Hulskærer

### Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	egnet