



Kernebor HM skæredybde 35 mm, Ø DC: 52mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 119000 52 |
| GTIN | 4014586240398 |
| Artikelklasse | 03G |

Beskrivelse

Udførelse:

Højtydende hårdmetal-kernebor med QuickIN-holder.

Samlet længde: 77 mm ved alle borstørrelser.

Passer til:

Hurtigskiftesystem til tidsbesparende værktøjsskift uden brug af nøgle.

Passer til FEIN kerneborenheder, med adapter også til andre mærker. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % – 60 %.

Leveringsomfang:

Uden centeringsstift.

Bemærk:

FEIN kerneborenheder se nr. 076520 / 076524 / 076526 gruppe 0 – værkstedsudstyr.

Ved anvendelse af kernebor 119010 og 119000 skal centrerstiften 119019 anvendes.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-----------|
| Nominel Ø D _c | 52 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Hulskærer |

Brugerdata

| | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------|
| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|--|------------------|----------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Alu > 10% Si | betinget egnet |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet |
| GG (G) | egnet |
| CuZn | egnet |
| Uni | egnet |
| Olie | egnet |
| våd, maksimal | egnet |
| våd, minimal | betinget egnet |
| tør | egnet |