

duMONT**Kilenotrømmenål HSS Pasning P9, Type: 25F1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290406 25F1
GTIN	662600888145
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

- Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
- Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.
- Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
- Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 505 mm

Kilenotbredde: 25 mm

Kilenotdybde: 5,4 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 85 - 95 mm

Rømmelængde i stål: 25 - 150 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 8300 kg

Teknisk beskrivelse

Antal arbejdsgange	5
Nålelængde	505 mm
Til borings--Ø jfr. DIN 6885	85 - 95 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	8300 kg
Rømmelængde i stål	25 - 150 mm
Kilenotdybde	5,4 mm
Kilenotbredde	25 mm
Rygbredde	25,72 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		