

duMONT**Kilenotrømmenål HSS Pasning H9, Type: 5B1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290407 5B1
GTIN	662600888336
Artikelklasse	29J

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

- Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
- Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.
- Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
- Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 172 mm

Kilenotbredde: 5 mm

Kilenotdybde: 2,3 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 12 - 17 mm

Rømmelængde i stål: 8 - 42 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 850 kg

Teknisk beskrivelse

Kilenotbredde	5 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	850 kg
Til borings-Ø jfr. DIN 6885	12 - 17 mm
Rømmelængde i stål	8 - 42 mm
Antal arbejdsgange	2
Nålelængde	172 mm
Rygbredde	6,46 mm
Kilenotdybde	2,3 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

Indlæg til stødrømmenål nr. 290405 – 407 Type 5B1

290410 5B1