

Garant**Centrerbor HSS B, ubelagt, Nominel Ø DC k12: 1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111520 1
GTIN	4045197000873
Artikelklasse	11A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og efterslebet i et stykke.

Med ekstra beskyttelsesforsænkning (120° beskyttelsesvinkel), spiralnotet.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm/o
Nominel Ø D _c	1 mm
Antal skær Z	2
Til emne-Ø	6 – 8 mm
Skafttolerance	h7
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	35 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 333
Type	B
Tolerance, nom. Ø	k12
Vinkel på forsænker	120 grader
Skæreretning	højre

Skaft	Cylinderskaft med h7
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
CuZn	egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		