

Garant**Centrerbor HSS B venstre, ubelagt, Nominel Ø DC k12: 6,3 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 111540 6,3 |
| GTIN | 4045197001016 |
| Artikelklasse | 11A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og efterslebet i et stykke.

Med ekstra beskyttelsesforsænkning (120° beskyttelsesvinkel), spiralnotet, **venstreskærende**.

Nominel Ø D_c: 6,3 mm

Til emne-Ø: 100 – 150 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Samlet længde L: 80 mm

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,05 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------|
| Skafttolerance | h7 |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,05 mm/o |
| Nominel Ø D _c | 6,3 mm |
| Til emne-Ø | 100 – 150 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Skaft-Ø D _s | 20 mm |
| Samlet længde L | 80 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 333 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Type | B |
| Tolerance, nom. Ø | k12 |
| Vinkel på forsænker | 120 grader |
| Skæreretning | Venstre |
| Skaft | Cylinderskaft med h7 |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Centrerboring |