

MARKAL**Lakmarkør PRO-LINE® HP, Skrivefarve: GR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085162 GR
GTIN	048615969664
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

Til 2 - 4 mm brede markeringer.

Lugtfri lak, rund spids. UV- og vandbestandig.

Anvendelse:

Optimal til mærkning på fedtede, behandlede og kolde overflader. „IMDS registreret“.

Teknisk beskrivelse

UV-bestandig	ja
hurtigt tørrende	ja
Mærkning af farlige stoffer	GHS02: Flamme
Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Vandfast	ja
Skrivefarve	grøn
maks. stregtykkelse	3 mm
min. stregtykkelse	1 mm
Producentbetegnelse	PRO-LINE HP
Produkttype	Lakmarkør