



Momentnøglesortiment Click-Torque C 3 Set 1, Maks. moment: 200Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	656300 200
GTIN	4013288204691
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Meget robust, enarmet momentnøgle (drivfirkant 1/2 tomme) med ergonomisk 2-komponent greb og reverserbar skralde for en nem indstilling og sikring af den krævede værdi. Tydeligt hørbart og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede drejningsmoment nås, takket være den robuste udløsningsmekanik. Nem indstilling og sikring af det ønskede drejningsmoment vha. aflæsningssystemet med hoved- og finskala. Til højrespænding.

Måleenhed: Nm, lbfft.

Nøjagtighed:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Indhold:

Toppe, sekskantede: 1 stk. af hver 10; 13; 17; 19 mm
 Skruetrækkerbits, sekskant: 1 stk. af hver 6; 8; 10 mm
 Skruebits til Torx®: 1 stk. i hver TX30; TX40; TX45; TX50
 Forlænger: 1 stk. 125 mm
 Momentnøgle Click-Torque C 3: 1 stk. 40 – 200 Nm
 Opbevaring i: Tekstilboks

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	200 cNm
Momentområde	40 - 200 Nm
Skalainddeling 1 delstreg =	100 cNm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	6-10 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-19 mm
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Kalibrering	O1
Drivfirkant	1/2 tommer
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Måleværktøj	Mekanisk
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Data, kan logges	nej
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning

Feedback	udløsning
Display	analog
Samlet længde L	510 mm
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Serie	Click-Torque
Skalainddeling 1 delstreg =	1 Nm
Momentområde	30 - 146 lbfft
Producentbetegnelse	Click-Torque C 3 sæt 1
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400