



Elektronikskruetrækkersortiment Kraftform-Micro, Antal skruetrækkere: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667175 12
GTIN	4013288194831
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Mikroskruetrækkersæt i 12 dele til meget små størrelser af ligekærv-, krydskærv-Phillips-Recess-, TORX® BO-, TORX PLUS® IPR-, Microstix®-skruer og skruer med udvendig sekskant plus 1 chipløfter.

Særligt velegnet til anvendelse på f.eks. smartphones, mobiltelefoner, kameraer og elektroniske apparater.

Kraftform-Micro-greb med kraft-, hurtigdreje- og præcisionszone samt drejelig kappe, som muliggør lynhurtigt tvist mellem to fingre.

Leveringsomfang:

- 3x elektroniktekniker-krydskærvskruetrækkere, str. PH 000; PH 00; PH 0.
- 2x elektroniktekniker-TORX® BO-skruetrækkere, str. TX 8; TX 10.
- 1x elektroniktekniker-TORX PLUS®-skruetrækker, str. 1.
- 2x elektroniktekniker-ligekærvskruetrækkere, str. 0,35×2,5; 0,23×1,5.
- 2x elektroniktekniker-topnøgler, str. 2,5; 3,0.
- 1x Kraftform Micro-skruetrækker til Microstix®-skruer, str. m×40.
- 1x løfter.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
------------	----------------------------

Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til Microstix®-skruer
Antal skruetrækkere	12
Producentbetegnelse	Kraftform Micro 12 Electronics 1
Emballage	Tekstiltaske
Kappe, drejelig	ja
Produkttype	Skruetrækkere