

**Garant****CaraFin Diamant-poleringsstrimler elastisk, 25×120 mm, Korn: D64µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557521 D64
GTIN	4045197994691
Artikelklasse	51G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**CaraFin Diamant-polerværktøjer** belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta. Poleringsstrimler, **selvklæbende**. Overside af **elastisk PU materiale** med monokrystallinsk diamant på den ene side.

**Fordel:**

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder. Af førsteklasses, **elastisk polyurethanskum**.

**Anvendelse:**

Med slibebåndsholder nr. 557900. Egnede til våd- og tørpolering. **Konturfast finslibning** af fintsløbne eller fint drejede overflader ( $R_z < 3\mu\text{m}$ ). Lidt øget kontaktryk anbefales.

**Passer til:**

Fleksible slibebåndsholdere nr. 557900.

**Teknisk beskrivelse**

Slibemiddelforkortelse	D
Bredde	25 mm
Længde	120 mm
Mål	25×120 mm
Poleringstrin	Polering

Serie	CaraFin
Produktnavnsegenskab	25×120 mm
Produkttype	Polerblok

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		