

**Håndrival-sæt, nr. 160150 med æske H7, Antal rivaler: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	160175 6
GTIN	4045197994806
Artikelklasse	120

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/5 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

Indhold:

1 håndrival af hver: Str. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Leveringsomfang:

Håndrival-sæt med 6 dele og æske

Teknisk beskrivelse

Antal rivaler	6
Boretolerance	H7
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 206 B

Spiralvinkel	7-8 grader
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Produkttype	Phillips-bit

Tilbehør

HåndrivalH7 Nominel Ø DC 6 mm	160150 6
HåndrivalH7 Nominel Ø DC 10 mm	160150 10
HåndrivalH7 Nominel Ø DC 5 mm	160150 5
HåndrivalH7 Nominel Ø DC 8 mm	160150 8
HåndrivalH7 Nominel Ø DC 3 mm	160150 3
HåndrivalH7 Nominel Ø DC 4 mm	160150 4