

**Garant****Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde, Maks. moment: 200Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657460 200
GTIN	4045197996015
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Fast monteret **skifteskralde** med uddriver – **til højre- og venstreløb**. Momentnøgle, kun højreudløsende.

**Funktion:**

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

**Anvendelse:**

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nøjagtighed:**

$\pm 2\%$  af den indstillede værdi.

**Anvendelsesdata:****Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	800 g
------	-------

Momentområde	50 - 200 Nm
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Tilspændingsretning	Højrespænding
Maks. moment	200 Nm
Drivfirkant	1/2 tommer
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Feedback	udløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Samlet længde L	446 mm
Målemetode	Moment
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	351,5 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

Kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
Indstilling Momentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkkS-kalibrering Momentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
	020190 1000

DAkS-kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala  
Maks. moment 1000 Nm

### Tilbehør

Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1

657455 1