

Garant**Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde, Maks. moment: 25Nm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 657460 25 |
| GTIN | 4045197995988 |
| Artikelklasse | 61E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Fast monteret **skifteskralde** med uddriver – **til højre- og venstreløb**. Momentnøgle, kun højreudløsende.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 2\%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|------------|
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
|-------------|------------|

| | |
|---|---|
| Målenøjagtighed, moment | ±2 % |
| Maks. moment | 25 Nm |
| Momentområde | 5 - 25 Nm |
| Vægt | 280 g |
| Tilspændingsretning | Højrespænding |
| Reverserbar aflæsning | Nm |
| Samlet længde L | 205 mm |
| Målemetode | Moment |
| Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃] | 141 mm |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning |
| Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingskala (kræver testapparat) |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Feedback | udløsning |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet |
| Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) |
| Kalibrering | O6 |
| Kalibrering | O7 |
| Data, kan logges | nej |
| Måleværktøj | Mekanisk |
| Udløsningsindikering | akustisk |
| Udløsningsindikering | akustisk |
| Produkttype | Momentnøgle |

Services

| | |
|--|-------------|
| DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm | 020090 400 |
| IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET | 020080 SET |
| | 020190 1000 |

DAkS-kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

Tilbehør

Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1

657455 1