

Garant**Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde, Maks. moment: 10Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657460 10
GTIN	4045197995971
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af den ønskede momentværdi med indstillingsværktøj nr. 657452 str. 1 i forbindelse med et egnet testapparat.

Fast monteret **skifteskralde** med uddriver – **til højre- og venstreløb**. Momentnøgle, kun højreudløsende.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

$\pm 2\%$ af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Vægt	190 g
------	-------

Drivfirkant	1/4 tommer
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Momentområde	2 - 10 Nm
Maks. moment	10 Nm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Samlet længde L	155 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Reverserbar aflæsning	Nm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	112 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
	020190 1000

DAkS-kalibrering og indstilling Momentnøgle uden skala
Maks. moment 1000 Nm

Tilbehør

Indstillingsnøgle til drejningsmoment Type 1

657455 1