

**Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel Ø DC k12: 3,15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111005 3,15
GTIN	4045197255303
Artikelklasse	12A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	3,15 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/o
Antal skær Z	2
Skafttolerance	h7
Til emne-Ø	30 – 40 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	50 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k12
Vinkel på forsænker	60 grader
Skæreretning	højre
Skaft	Cylinderskaft med h7

Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
CuZn	egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		