



Klimamåler Luftgennemstrømningsæt, Type: FR



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 474162 FR |
| GTIN | 4029547019371 |
| Artikelklasse | 47B |

Beskrivelse

Udførelse:

Klimamåler Testo 440 til måling af **flowhastighed og volumenstrøm i ventilationskanalen (m/s, m³/t)**. Vingehjuls-målesonde 16 mm til måling af store luftstrømme op til 50 m/s.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Klimamåler Testo 440 nr. 474141, str. 440, 3× Mignon-batterier type AA, USB-kabel, kuffert nr. 474161, str. K og kalibreringsprotokol. Vingehjulssonde nr. 474152, str. FR

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--|
| Måleområde | 0,6 - 50 m/s |
| Fejlgrænse (m/sek + % fra måleværdi) | ±0,2 + 1 % (0,6 til 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 til 50 m/s) m/s |
| Driftstemperatur | -10 - 70 °C |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Antal medfølgende batterier | 3 |
| Batteritype | Mignon, AA |
| Interface | USB-interface |
| Interface | Bluetooth-port |
| Kalibrering | Pris på forespørgsel |
| Produkttype | Klimamåler |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|