



Klimamåler Fugtigheds-/temperatur-sæt, Type: FT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474164 FT
GTIN	4029547019395
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Klimamåler Testo 440 og fugtigheds-/temperatursonde **til måling af fugtighed og temperatur i lager-, køle- og arbejdsrum samt i ventilationskanaler.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Klimamåler Testo 440 nr. 474141 str. 440, 3× mignon-batterier type AA, USB-kabel, fugtigheds- og temperatursonde nr. 474148 str. FT, kuffert nr. 474161 str. K og kalibreringsprotokol.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse, relativ fugtighed	±2 %
Fejlgrænse, temperatur	±0,5 °C
Måleområde, temperatur	-20 - 70 °C
Måleområde, relativ fugt	0 - 100 %
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Mignon, AA
Antal medfølgende batterier	3
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Produkttype	Fugtigheds- og temperaturføler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6