



Akku-popnitemaskine M12BPRT, Type: M12BPRT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet apparat til fleksibel brug.

Fordel:

- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Integreret clips til livrem.

Leveringsomfang:

Inklusive Li-ion-batteri nr. 073814 MB12 og lader i kunststofkuffert, mundstykker 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073814, 073815, 073829, 073839 og 073840. Du finder en version uden akku og uden lader under nr. 770450 M12BPRT-0.

Teknisk beskrivelse

Til popnitter af alle materialer op til	4,8 mm
Slagkraft	9000 N
Slaglængde	20,32 mm

Vægt inklusive akku	2,1 kg
Batterispænding	12 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Akku-kapacitet	2 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Produkttype	Popnittepistol

Tilbehør

Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Patronbakke-sæt Type 1	770452 1
Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Reserve-mundstykkесæt4 dele Antal dele 4	770451 4
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC