


MIRKA**Burrelåssliveskive (CER) Flere huller, Ø 150 mm, Korn: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567557 600
GTIN	6416868235067
Artikelklasse	56M

Beskrivelse**Udførelse:**

burrelåssliveskiver med **papirbærelag**. Støvfvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.

Burrelåssliverondel **MIRKA IRIDIUM®** med en blanding af keramiske korn (CER) og aluminiumoxiddkorn (A), støvfvisende belægning, høj slibeydelse og lang standtid.

Anvendelse:

På **excenterslibere** med burrelåssliverondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Ideel til **bløde** og **hårde overflader**.

Teknisk beskrivelse

Serie	IRIDIUM®
Skive-Ø	150 mm
Korn	600
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)

Slibemiddel	Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
mulighed for støvsugning	ja
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		