



LED-EX-lommelygte med batteri, Type: EX4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer. Lampen i den nye LED Lenser i EX-serien er både ekstremt støvtæt og beskyttet mod vand. Praktisk stiftlampe med lav vægt og trykknop.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	2
Batteritype	Micro, AAA
Vægt	65 g
Lysnet	50 lm
Brændetid	7 h
Producentbetegnelse	EX4
Beskyttelsesklasse IP	IP 68
Farve, hus	gul
Bæltetaske medfølger	nej
Hoved-Ø	20 mm
Advanced Focus System (AFS)	nej

ATEX-zone	Zone 0
ATEX-zone	Zone 20
Samlet længde	140 mm
Egenskab	Egnet til Ex-område
Lysvidde	35 m
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3