



LED-EX-lommelygte med batteri, Type: EX7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081484 EX7
GTIN	4058205001243
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer. Lampen i den nye LED Lenser i EX-serien er både ekstremt støvtæt og beskyttet mod vand. Lommelygte med patenteret Advanced Focus System til lyskeglefokusering. Komfortabel „Magnetic Switch“ sikrer nem betjening med handsker og værnemidler.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Micro, AAA
Producentbetegnelse	EX7
Antal medfølgende batterier	3
Lysnet	60 - 200 lm
Brændetid	16 - 45 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 68
Vægt	232 g
Bæltetaske medfølger	nej
Hoved-Ø	41 mm
Farve, hus	gul

ATEX-zone	Zone 0
ATEX-zone	Zone 20
Advanced Focus System (AFS)	ja
Samlet længde	161 mm
Egenskab	Egnet til Ex-område
Lysvidde	70 - 120 m
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3