

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M28X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M28X0,75
GTIN	4045197999429
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	27,25 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	140 mm
Gevinddybde	84 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevind-Ø	28 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M28×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper