

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M14X0,75****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130000 M14X0,75 |
| GTIN | 4045197998309 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Gevindstigning | 0,75 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevind-Ø | 14 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Norm | DIN 376 |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |

| | |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Skaftfirkant □ | 9 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Kernehul-Ø | 13,25 mm |
| Skaft-Ø D _s | 11 mm |
| Gevinddybde | 42 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M14×0,75 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |