

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M12X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M12X1,25
GTIN	4045197998187
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	110 mm
Kernehul-Ø	10,75 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gvinddybde	36 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Skafftirkant □	7 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	12 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12×1,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper