

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M36X1****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130000 M36X1  |
| GTIN                | 4045197000040 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 35 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gevindstigning  | 1 mm       |
| Gevind-Ø        | 36 mm      |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Skæftfirkant □             | 22 mm                                       |
| Antal spånnoter            | 4   |
| Gevinddybde                | 108 mm                                      |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Antal skær Z               | 4   |
| Samlet længde L            | 200 mm                                      |
| Skæft-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm                                       |
| Kernehul-Ø                 | 35 mm                                       |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M36×1                                       |
| Belægning                  | ubelagt                                     |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B   |
| Skæft                      | Cylinderskæft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper