

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M18X2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M18X2,5
GTIN	4045197998675
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Kernehul-Ø	15,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	18 mm
Skafftirkant □	11 mm
Skraft-Ø D _s	14 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18×2,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter