

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M4,5X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M4,5X0,5
GTIN	4045197997784
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevind-Ø	4,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	13,5 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	4 mm
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Samlet længde L	70 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4,5×0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper