

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M35X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M35X1,5
GTIN	4045197999979
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20

Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	33,5 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	105 mm
Gevind-Ø	35 mm
Samlet længde L	200 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Skæftfirkant □	22 mm
Skæft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M35×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter